


# Захранващ модул VMPAC-SP-0

Специф. Номер: 576569

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	32.8 mm
Дължина	169 mm
Растрен размер	26.8 mm
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	156 g
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен