


Присъединителна плоча VMPAS-AP-14-2

Специф. Номер: 576573

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	32.8 mm
Дължина	169 mm
Растерен размер	26.8 mm
Макс. брой места за вентили	1
Работно налягане	-0.9 ... 8 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	160 g
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен