


Шумозаглушител UC-3/8-20

Специф. Номер: 576759

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	20
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Дебит към атмосферата	5,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	60 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Тегло на продукта	10.5 g
Пневматичен извод	G3/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Материал-забележка	RoHS konform