


Y-съединител NPQH-Y-Q8-E-P10

Специф. Номер: 578411

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	7.5 mm
Tubing insertion depth	16 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Y-shape
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Отдел издаващ сертификати	NSF C0523185
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	ISO class 4
Безопасно за храни	Моля, вижте декларацията за съответствие NSF/ANSI 169
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Тегло на продукта	44.9 g
Пневматичен извод 1	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Brass, chemically nickel-plated
Guard ring material	PEI
Material release ring	Brass, chemically nickel-plated
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема
Thrust ring material	PEI