

# Електромагнитен разпределител CJM-5/2-1/4-FH



Специф. Номер: 6159

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с щекер и ръчно задействане, без монтажна плоча.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
Стандартен номинален дебит	1,400 l/min
Работно налягане	1.5 ... 8 bar
Номинален размер	6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	с предупредение
Макс. честота на превключване	40 Hz
Време за превключване, включено	28 ms
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material membrane	PUR