

Вилка SGA-M16

Специф. Номер: 6524

FESTO

с външна резба, за въртящо закрепване



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M16
радиално отклонение +/-	5 mm
Ъглова компенсация +/-	120 deg
Монтажна позиция	по избор
Резбови извод	Външна резба M16
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	512 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	стомана поцинкована
Material rod eye	Стомана поцинкован
Material lock	Пружинна стомана, поцинкована