


Вилка SG-M4

Специф. Номер: 6532

FESTO

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване, по DIN ISO 8140.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M4
Според стандарта	ISO 8140
Отговаря на стандарта	DIN 71752
Резбови извод	вътрешна резба M4
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	8 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material clevis	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован