



Разпределител за монтаж на табло SV-3-M5

Специф. Номер: 6817

FESTO

Този тип е предназначен за вакуум. Извод за вакуум на 1 (P).



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------|--|
| Разпределителна функция | 3/2 затворен моностабилен |
| Тип на задействане | ръчно |
| Стандартен номинален дебит | 65 l/min |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 0.8 MPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 8 bar |
| Конструкция | Разпределител с възвратна пружина |
| Тип на ресет | механична пружина |
| Номинален размер | 2 mm |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип управление | директно |
| Посока на протичане | неревърсивен |
| Overlap | Positive overlap |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Сила на задействане | 12 N |
| Тегло на продукта | 40 g |
| Тип на закрепване | За челен монтаж на табло с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | M5 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Пластмаса Месинг |