



Шумозаглушител U-1/8-B

Специф. Номер: 6841

FESTO

За редуциране на шума и предотвратяване замърсяването при изходящите портове на пневматичните компоненти.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi |
| Дебит към атмосферата | 1,340 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ниво на звуково налягане | 74 dB(A) |
| Температура на околната среда | -10 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 8 g |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | Алуминий |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Алуминий |