

Вакуум-смукателна дюза VAK-1/4



Специф. Номер: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

с пневматичен изхвърлящ импулс

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Номинален размер, дюза на Лавал | 1 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Характеристика на ежектора | висок вакуум |
| Интегрирана функция | Пневматичен ежектор, импулсен |
| Конструкция | T-форма |
| Operating pressure MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Operating pressure | 21.75 ... 145 psi |
| Макс. вакуум | 80 % |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -20 ... 80 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/4 |
| Извод за вакуум | G1/4 |
| Material housing | Алуминиева отливка |