

Манометър MA-63-0,25

Специф. Номер: 7169

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 0.25 bar
Display range	0 ... 3.6 psi
Отговаря на стандарта	DIN EN 837-3
Номинален размер на манометъра	63
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	Течни медии Газообразни среди
Работно налягане	0 ... 0.25 bar
Фактор променливо натоварване	0.9
Фактор продължително натоварване	0.75
Клас на точност на измерването	1,6
Клас на защита	IP43
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	G1/4
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	Стомана
Material screen	PMMA
Тегло на продукта	180 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород