



Шалтер HW-6-38

Специф. Номер: 7199

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	8/6 бистабилен
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Тип управление	директно
Total leakage	1 l/h
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Номинален притегателен въртящ момент	1.7 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 2	M5