



PE-преобразувател PE-VK-5.1

Специф. Номер: 7451

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-1
Разрешение	CCC
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Operating pressure MPa	0 ... 0.025 MPa
Работно налягане	0 ... 0.25 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Превключващ изход	Контактен тип
Превключваща функция	Гранична стойност с твърд хистерезис
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Точка на включване	0.0005 bar
Точка на изключване	0.0001 bar
Макс. изходно напрежение на превключване AC	250 V
Макс. изходно напрежение на превключване DC	250 V
Категория на приложението за индуктивен товар	AC-14 DC-13
Категория на приложението за съпротивителен товар	AC-12 DC-12
Електрически извод	4-жилен Кабел
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 1, технология на свързването	отворен край
Дължина на кабела	1 m
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	M5
Тегло на продукта	250 g
Material housing	ABS Алуминиева отливка Алуминий, елоксиран
Възможности за настройка	постоянно определен
Клас на защита	IP62
Изолационно напрежение	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Степен на замърсяване	3