


Съединител KDVF-16-B

Специф. Номер: 7564

FESTO

за многократен съединител за шлаух NW 2, 3 и 4.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	4 mm
Работно налягане	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	64 g
Макс. брой изводи	16
Пневматичен извод	PK-2 PK-3 PK-4
Цвят	сив
Материал-забележка	RoHS konform