



# PE-преобразувател PE-1/8-2N

Специф. Номер: 7860

FESTO

Пневмо-електрически преобразувател.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Разрешение	ССС
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Измервателна величина	Относително налягане
Измервателен метод	Пневмоелектрически преобразувател на налягане
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Превключващ изход	Контактен тип
Превключваща функция	Гранична стойност с твърд хистерезис
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Точка на включване - максимална	2 bar
Точка на изключване - минимална	0.5 bar
Макс. честота на превключване	1 Hz
Минимален товарен ток	100 mA
обхват на работното напрежение AC	12 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	12 ... 250 V
Електрически извод	Винтова клема
Тип на закрепване	по избор: на монтажна рамка 2п с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод	G1/8
Тегло на продукта	55 g
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка РА Стомана
Информация за материала включващ контакт	сребърен
Информация за материала ел. присъединяване	Месинг
Информация за материала на мембраната	TRF-U(PU)
Клас на защита	IP00, IP20 с предпазна тапа