


Предавка EMGC-60-P-G4-SEC-67

Специф. Номер: 8000613
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	60 mm
Размер на фланеца на мотора	67 mm
Торзионна хлабина	0.5 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	4:1
Макс. честота на въртене на задвижването	6,000 1/min
Работна температура на редуктора	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	26 Nm
Инерционен момент, редуктор	0.34 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	44 Nm
Макс. Производителност	94 %
Коравина на усукване	2.4 Nm/arcmin
Тегло на продукта	900 g
Interface code, motor out	60H
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform