


# Предавка EMGC-60-P-G20-SEC-67

Специф. Номер: 8000619  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност               |
|--|------------------------|
| Размер на фланеца на редуктора           | 60 mm                  |
| Размер на фланеца на мотора              | 67 mm                  |
| Торзионна хлабина                        | 0.67 deg               |
| Тип на редуктора                         | Планетен редуктор      |
| Преводно число на редуктор               | 20:1                   |
| Макс. честота на въртене на задвижването | 6,000 1/min            |
| Работна температура на редуктора         | -20 ... 90 °C          |
| PWIS conformity                          | VDMA24364 zone III     |
| Клас на защита                           | IP54                   |
| Изходящ въртящ момент                    | 42 Nm                  |
| Инерционен момент, редуктор              | 0.32 kgcm <sup>2</sup> |
| Максимален изходен въртящ момент         | 52 Nm                  |
| Макс. Производителност                   | 92 %                   |
| Коравина на усукване                     | 2.4 Nm/arcmin          |
| Тегло на продукта                        | 1,200 g                |
| Interface code, motor out                | 60H                    |
| Интерфейсен код, входен мотор            | 67A                    |
| Материал-забележка                       | RoHS konform           |