



# Свързващ кабел NEBC-S1G25-K-1.0-N-S1G25

Специф. Номер: 8001374

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрически извод	25-пинов Щекер прав Sub-D / Sub-D
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	25
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	25
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	2 винта 4-40 UNC
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	25
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	25
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	2 винта 4-40 UNC
Номинално работно напрежение DC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Дължина на кабела	1 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Диаметър на кабела	7 mm
Структура на кабела	ширмован
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	0 ... 70 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Цвят на корпуса	сив