

# Манипулационен модул ENMY-RP-EGC-50-TB-KF- -

Специф. Номер: 8004604

FESTO



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Работен ход  | 50 ... 1,900 mm                                   |
| Изисквания за равнинност на монтажните повърхности | 0.1 mm/m  |
| Монтажна позиция                                   | Хоризонтален                                      |
| Конструкция  | Електромеханичен линейен модул<br>със зъбен ремък |
| Отчитане на позицията                              | за датчици за положение                           |
| Повтаряемост                                       | ±0,08 mm  |
| Продължителност на включване                       | 100 %   |
| PWIS conformity                                    | VDMA24364 zone III                                |
| Температура на складиране                          | -20 ... 60 °C                                     |
| Относителна влажност на въздуха                    | 0 - 90 %  |
| Клас на защита                                     | IP40  |
| Температура на околната среда                      | 5 ... 45 °C                                       |
| Материал-забележка                                 | RoHS konform                                      |