

# Манипулационен модул EHMZ-EGC-120-BS-KF- -

Специф. Номер: 8004624

FESTO



Примерно представяне

## Информационе н лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	200 ... 1,000 mm
Диаметър на шпиндела	25 mm
Стъпка на шпиндела	10 ... 25 mm/U
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Електромеханичен линеен модул със шпиндел
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Мах. Ускорение	15 m/s <sup>2</sup>
Макс. скорост	0.6 ... 1.5 m/s
Повтаряемост	±0,02 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Макс. сила на подаване F <sub>x</sub>	1,300 N
Подаваща константа	10 ... 25 mm/U
Материал-забележка	RoHS konform