

# Манипуляционен модул EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

Специф. Номер: 8004625  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Ефективен диаметър на задвижващото зъбно колело	25.78 mm
Работен ход	50 ... 800 mm
Разтягане на зъбния ремък	0.037 %
Стъпка на зъбния ремък	3 mm
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Електромеханичен линеен модул със зъбен ремък
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Макс. скорост	3 m/s
Повтаряемост	±0,05 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	5 ... 45 °C
Макс. сила на подаване Fx	230 N
Подаваща константа	81 mm/U
Материал-забележка	RoHS konform