

Манипулационен модул DHMZ-DGSL-6- -

Специф. Номер: 8004632

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Работен ход | 10 ... 50 mm |
| Диаметър на буталото | 8 mm |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Конструкция | Пневматичен линейен модул |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 1.5 ... 8 bar |
| Макс. скорост | 0.5 m/s |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 45 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 23 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 30 N |
| Материал-забележка | RoHS konform |