

Присъединителна лийсна VABM-L1-18G-G38-16-G

Специф. Номер: 8004907

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	19 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	16
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	3,861 g
Извод, пилот 12/14	G1/8
Извод, пилот 82/84	G1/8
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав