

Присъединителна лайсна VABM-L1-18G-G38-24-G

Специф. Номер: 8004909

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер | 19 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. брой места за вентили | 24 |
| Разрешение | с UL us - Recognized (OL) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 5,461 g |
| Извод, пилот 12/14 | G1/8 |
| Извод, пилот 82/84 | G1/8 |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 3 | G3/8 |
| Пневматичен извод 5 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |