

Пневматичен клапан VUWS-25

Специф. Номер: 8022015

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Тип на задействане	пневматичен
Размер на разпределителя	26.5 mm
Стандартен номинален дебит	1,000 ... 1,300 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен Клапанен
Тип на ресет	механична пружина пневматична пружина
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Тип на закрепване	на клеморед с проходен отвор по избор:
Извод към атмосфера	несвързан
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева отливка лакиран
Material screws	Стомана, цинкована