


# Бобина VACN-H1-A1-1

Специф. Номер: 8022877

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,  
24 V DC.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	12 ms
Продължителност на включване	100 %
Фактор на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристика на бобината	24 V DC: 11,9 W
Допустими колебания на честотата	+/- 10 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Ограничение на температурата на околната среда и на работния медум	-20 - 60 °C (с ограничен работен цикъл)
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	2 Nm
Тегло на продукта	150 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 Щекер по DIN EN 175301-803 квадратна форма
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Мед Стомана Термопластичен
Material winding	Мед