


Линеен портал УХСL-2

Специф. Номер: 8024300

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Изисквания за равнинност на монтажните повърхности | 0.1 mm/m |
| Монтажна позиция | Хоризонтален |
| Конструкция | Линеен портал С електрически и пневматични задвижващи модули |
| Продължителност на включване | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 90 % |
| Температура на околната среда | 5 ... 45 °C |
| Интервал за техническа поддръжка | 2,500 km |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material adapter plate | Алуминий, елоксиран Стомана, с покритие |
| Material mounting bracket | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material energy chains | РА-усилен |