

Присъединителен блок VABM-B10-25E-G12-6-P3

Специф. Номер: 8026283

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	27.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	6
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	1,662 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	G1/8
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав