


Присъединителен блок VABM-B10-30EEE-G34-2

Специф. Номер: 8026431

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растрен размер | 32 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. брой места за вентили | 2 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 1,318 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Извод, пилот 12 | G1/8 |
| Извод, пилот 14 | G1/8 |
| Пневматичен извод 1 | G3/4 |
| Пневматичен извод 3 | G3/4 |
| Пневматичен извод 5 | G3/4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |