

Линеен портар EXCT-30- -

Специф. Номер: 8026576

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	30
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Линеен манипулатор
Работно налягане	-0.95 ... 8 bar
Мах. Ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Повтаряемост	±0,1 mm
Продължителност на включване	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Ниво на звуково налягане	78 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	10 ... 40 °C
Максимална работна сила по оста Z	300 N
Оценен товар при максимална динамична реакция	3 kg
Тип на закрепване	с монтажен комплект с канални щифтове
Материал-забележка	RoHS konform