


# Бобина VACN-N-A1-3A

Специф. Номер: 8029135

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,  
230V AC/50-60 Hz.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	F
Емайлиран проводник, клас на изолация	F
Характеристика на бобината	230VAC:50:AL6,2:HL3,7 230 V AC: 60 Hz, мощност на повдигане 4.9 VA, мощност на задържане 2.9 VA
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Отдел издаващ сертификати	DNV TAA000011J
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	95 g
Електрически извод	Plug pattern type A to EN 175301-803 по DIN EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Пластмаса Стомана
Material electrical contact	Месинг
Material winding	Мед