


разделяне на каналите VABD-S1-1-P6-C

Специф. Номер: 8029441

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	Via throttle plate
Според стандарта	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Подходящ за вакуум	Да
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Управляващ флуид	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	75 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material separator plate	Стомана NBR