

# Двоен нипел NPFC-D-R18-R38-M

Специф. Номер: 8030280

FESTO



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност                                 |
|------------------------------------|--|
| Material threaded fitting          | Месинг, никелиран                        |
| Размер на контейнера               | 10                                       |
| Работно налягане                   | -0.95 ... 50 bar                         |
| Работна среда                      | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение         |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Температура на околната среда      | -20 ... 150 °C                           |
| Тегло на продукта                  | 20.16 g                                  |
| Пневматичен извод 1                | R1/8                                     |
| Пневматичен извод 2                | R3/8                                     |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                             |