

Бобина VACF-B-C1-1

Специф. Номер: 8030811

FESTO

Тип C модел на присъединяване спрямо EN 175 301, 24 V DC



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	IEC 61010-1
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	24 V DC: 3,3 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Ограничение на температурата на околната среда и на работния медум	-20 - 50 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	54.1 g
Електрически извод	Plug pattern type C to EN 175301-803 по EN 175301-803
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	РА Стомана
Material solenoid coil	Мед Стомана Термопластичен
Material winding	Мед