


# Повърхностна светлина SBAL-C6-A-NR

Специф. Номер: 8031160  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Разрешение	RCM Mark
работно разстояние	100 - 300 mm
Осветление	Подсветка на панела
Тип на светлината	инфрачервен LED ясно
Wavelength	860 nm
Електрически извод	12-пинов 2x M12 Щекер
Стойност за задействане	Ниво 10 V ... UB
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Остатъчна пулсация	10 %
Текуща консумация при продължителна употреба	90 mA
Текуща консумация при краткотрайна употреба	100 mA
Максимален брой устройства, които могат да се свържат последователно	4
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Температура на околната среда при непрекъсната работа	0 ... 50 °C
Температура на околната среда при краткотрайна употреба	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	60 g
Тип на закрепване	затегнат в канал тип "лястовича опашка" с принадлежности
Material housing	ABS- усилен
Материал-забележка	RoHS konform