

Светлинен пръстен SBAL-C6-R-R-D

Специф. Номер: 8031162
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Разрешение	RCM Mark
работно разстояние	100 - 300 mm
Осветление	Подсветка на пръстена
Тип на светлината	червен LED Дифузен
Wavelength	630 nm
Електрически извод	12-пинов 2x M12 Щекер
Стойност за задействане	Ниво 18 V ... UB
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 5 %
Остатъчна пулсация	5 %
Текуща консумация при продължителна употреба	290 mA
Текуща консумация при краткотрайна употреба	290 mA
Максимален брой устройства, които могат да се свържат последователно	2
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Температура на околната среда при непрекъсната работа	0 ... 35 °C
Температура на околната среда при краткотрайна употреба	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	150 g
Тип на закрепване	с носач
Material housing	Алуминий елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform