



Разпределител с лост VMEF-SC-M52-M-N14

Специф. Номер: 8031321

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	маханичен
монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 1 MPa
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	7 mm
Инструкции за употреба	Не използвайте като механичен стопер
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Positive overlap
Pilot pressure MPa	0.25 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	2.5 ... 10 bar
Pilot pressure	36.25 ... 145 psi
Макс. честота на превключване	3 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	14 N
Тегло на продукта	184 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	M5
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Пневматичен извод 3	1/4 NPT
Пневматичен извод 4	1/4 NPT
Пневматичен извод 5	1/4 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA-усилен
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy