


Сензорна лйсна DASP-F5-80-150-A-SR

Специф. Номер: 8031619
Продукт излизаш от производство

FESTO

Подходящи за шарнирни цилиндри тип DFAW.

Продукт излизаш от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	сензорна шина
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	2.9 Nm
Основно тегло при 0 mm ход	12.4 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	1.4 g
Тип на закрепване	C проходен отвор и винт
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material screws	високолегирана стомана