


Крайна плоча VABE-S1-1R-G12

Специф. Номер: 8032670

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| монтажна ширина | 44 mm |
| Функция-изходящ въздух | Via throttle plate |
| Според стандарта | ISO 5599-1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Подходящ за вакуум | Да |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за ниски напрежения |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 50 °C |
| Управляващ флуид | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Температура на околната среда | -10 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 410 g |
| Тип на закрепване | Via through-hole for M6 screw |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Пневматичен извод 5 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material end plate | Алуминиева отливка |