


# Присъединителна плоча VMPAL-AP-14-RV

Специф. Номер: 8034557

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| монтажна ширина                          | 14 mm  |
| Ширина                                   | 14.9 mm  |
| Дължина                                  | 107.3 mm   |
| Растерен размер                          | 14.9 mm  |
| Интегрирана функция                      | Обратен клапан   |
| Макс. брой места за вентили              | 1  |
| Посока на протичане                      | нереверсивен   |
| Структура на вентилния остров            | Valve sizes can be mixed   |
| Operating pressure MPa                   | -0.09 ... 1 MPa  |
| Работно налягане                         | -0.9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                       | 0.3 ... 0.8 MPa  |
| Управляващо(пилотно) налягане            | 3 ... 8 bar  |
| Подходящ за вакуум                       | Не   |
| Работна среда                            | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 3 - Висока корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Температура на околната среда            | -5 ... 50 °C   |
| Тегло на продукта                        | 35 g   |
| Пневматичен извод 2                      | for 14 mm cartridge  |
| Пневматичен извод 4                      | for 14 mm cartridge  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material of connecting plate             | PA-усилен  |