

Шлаух PAN-R-28X2,5-SW

Специф. Номер: 8036208

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	28 mm
радиус на огъване според дебита	350 mm
Вътрешен диаметър	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.207 kg/m
Пневматичен извод	за конектори с външен диаметър 28 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 62 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A