

# Направляваща ос ELFA-RF-80- -

Специф. Номер: 8037968

FESTO

За поддържащи сили и моменти при многоосови приложения



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Работен ход	50 ... 7,000 mm
Размер	80
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Ролково водене
Конструкция	Направляваща
Мах. Ускорение	50 m/s <sup>2</sup>
Макс. скорост	10 m/s
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iy	269.84E+03 mm <sup>4</sup>
Равнинни инерционни моменти 2. степен Iz	1,018.5E+03 mm <sup>4</sup>
Макс. сила Fy	800 N
Макс. сила Fz	800 N
Макс. съпротивление на отместване при празен ход	40 N
Мах. момент Mx	30 Nm
интервал на смазване, в зависимост от пробега	10,000 km
Основно тегло при 0 mm ход	4,280 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	47.13 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Material of profile	Алуминиева сплав елоксиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover tape	Лента от неръждаема стомана
Material of guide	Стомана
Material slide	Алуминиева сплав елоксиран