

Регулираща плоча VMPA14-B8-R3C2-C-10

Специф. Номер: 8043341

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| монтажна ширина | 14 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Пневматично вертикално свързване | Регулатор на налягане за 4 |
| Регулираща функция | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване |
| избор на манометър | възможен |
| Обхват на регулиране на налягането | 2 ... 6 bar |
| Входно налягане 1 | 0.5 ... 10 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас на защита | IP65 по IEC 60529 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 0.65 Nm |
| Тегло на продукта | 76 g |
| вид на закрепване височина на свързване | като свързваща плоча |
| Извод за манометър | M5 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material control panel | PA |
| Material seals | NBR |
| Material regulator housing | PA |