


Присъединителна плоча VABS-K1-7B-12-U14-P

Специф. Номер: 8047063

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	1.2 mm
Размер на разпределителя	7 mm
Флуидна връзка	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Connection direction underneath
Посока на протичане	реверсивен
Работна среда	Течни медии Газообразни среди
Забележка за работната и пилотната среди	Observe resistance of materials that come into contact with media
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	0 ... 50 °C
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.15 Nm
Макс. въртящ момент на затягане за съединител	0.6 Nm
Тегло на продукта	3 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	PEEK
Material threaded sleeve	високолегирана стомана, неръждаема