

# Шлаух PUN-H-12X2-TBL

Номер на част: 8048711

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика   | Стойност   |
|--|--|
| Външен Ø   | 12 mm  |
| радиус на огъване в зависимост от дебита                     | 62 mm  |
| Вътрешен Ø   | 8 mm   |
| Мин. радиус на огъване                                       | 33 mm  |
| Указание за използване                                       | TPE-U на базата на етер  |
| Характеристики на шлауха                                     | подходяща верига кабеловодеща  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                 | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi  |
| Зависещо от температурата работно налягане                   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Указание относно работното налягане                          | Вода: работно налягане, зависещо от температурата, вижте диаграмата, макс. 0,3 MPa при 0 - 60 °C   |
| Одобрение  | TÜV  |
| Орган, издаващ сертификати                                   | B 013277 0506 00   |
| Работен флуид  | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)   |
| Противопожарно изпитване на материала                        | UL94 HB  |
| Сертификат за LABS   | VDMA24364-B2-L   |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1   |
| Годност за хранителни продукти                               | вж. Разширена информация за материала  |
| Температура на околната среда                                | -35 °C...60 °C   |
| Тегло на продукта по дължина                                 | 0.0729 kg/m  |
| Пневматична връзка   | за щекерна връзка с външен Ø 12 mm   |
| Цвят   | прозрачно синьо  |
| Твърдост по Шор  | D 52 +/-3  |
| Указание за материала  | Съответствие с RoHS  |
| Материал на шлауха   | TPE-U(PU)  |