


Лост и ролка VAOM-R4-20-D1-32

Специф. Номер: 8049235

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	20 mm
Тип на действие	маханичен
Монтажна позиция	Movement plane
Конструкция	Лост с ролка
Тип управление	директно
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	затегнат
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting adaptor	стомана поцинкована