

Присъединителна лайсна VABM-L1-14HWS2-G14-16-GR

Специф. Номер: 8058346

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растрен размер	16 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	16
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав