

Servo Press Kit YJKP-..

Специф. Номер: 8058596

FESTO



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Сила на натиск | 0 ... 17 kN |
| Работен ход | 100 ... 400 mm |
| Дължина на кабела | 5 ... 15 m |
| Честота на сканиране | 1,000 Hz |
| Протокол | EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип двигател | Серводвигател |
| Мах. Ускорение | 2 m/s ² |
| Продължителност на включване | 100% |
| Скорост на подаване | 0 ... 250 mm/s |
| Точност FS | 0.25 %FS |
| Максимално ефективно натоварване | 19.5 ... 95 kg |
| Температура на околната среда | 0 ... 40 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас на защита | IP20 |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 90 % |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали RoHS konform |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 0 - няма корозия под напрежение |