


Паралелен кит-модул EAMM-U-60-S48-40R-91

Специф. Номер: 8058949

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	60
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	26.7 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.07 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	1,150 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	S48
Интерфейсен код, входен мотор	40R
Материал-забележка	RoHS konform