

Паралелен кит-модул EAMM-U-70-D50-68GA-96

Специф. Номер: 8058965

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	70
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	118 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.18 Nm
Пренесен момент	7 Nm
Тегло на продукта	1,800 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D50
Интерфейсен код, входен мотор	68GA
Материал-забележка	RoHS konform